

DISTRIBUITO DA:



meccanocar

FORNITURE PROFESSIONALI PER AUTOMOTIVE, ARTIGIANATO E INDUSTRIA

SCHEMA TECNICA

Descrizione: Maschera facciale pieghevole per alta tossicità FFP3

Codice: 4460030500

Ultimo aggiornamento: 15/12/2025



779

La mascherina monouso 779 appartiene alla classe di protezione FFP3 e protegge da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e ad alta tossicità, in concentrazione fino a 50 volte il valore di soglia massimo previsto dalla normativa. Ha inoltre superato la prova opzionale di intasamento con polvere di Dolomite previsto dalla norma EN 149:2001+A1:2009.

La valvola di espirazione di nuova concezione di cui è dotata, permette una maggior capacità di espirazione d'aria e diminuisce sensibilmente la formazione di umidità all'interno della mascherina.

È leggera e comoda da indossare e la sua ergonomia le consente di adattarsi perfettamente al viso. Dispone di un morbido ponte nasale in plastica e di doppio elastico nucale regolabile, senza graffette, per una perfetta tenuta.

Specifiche:

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e ad alta tossicità, in concentrazione fino a 50 x limite di esposizione
- Valvola di espirazione
- Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso
- Confezionata singolarmente in buste personalizzate
- Peso: 20g. circa
- Colore: bianco

Campi d'impiego:

- Industria chimica-farmaceutica, metallurgica, siderurgica, mineraria, meccanica, metalmeccanica, tessile, del legno
- Artigianato, edilizia, agricoltura
- Settore medico-ospedaliero, laboratori

Info Tecniche

Articolo	4460030500
Codice	151133
Colore	bianco
Categoria	Protezione delle vie respiratorie

Certificazioni

CE2797
UK0086
EN 149:2001+A1:2009
FFP3 NR D

Marcatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale - III categoria, CE
ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/425**

DISTRIBUITO DA:



meccanocar

FORNITURE PROFESSIONALI PER AUTOMOTIVE, ARTIGIANATO E INDUSTRIA

Certificazioni e test

La mascherina **779** è stata testata per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- TEST EN 149:2001+A1:2009

(Requisiti per semimaschere filtranti antipolvere - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

Istruzioni d'uso

FFP1: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica (ad es. olio di paraffina) in concentrazioni fino a 4 x TLV, o 4 x WEL (APF=4).

FFP2: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica o a bassa tossicità (ad es. olio di paraffina) in concentrazioni fino a 12 x TLV, o 10 x WEL (APF=10).

FFP3: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e acf alta tossicità (ad es. olio di paraffina) in concentrazioni fino a 50 x TLV, o 30 x WEL (APF=30).

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il respiratore e tutti i suoi componenti non presentino fori, strappi o altri danni. In caso di danni, **NON UTILIZZARE**. Prendere un nuovo respiratore.

Conservazione

Conservare i facciali non ancora utilizzati nella loro confezione integra in ambiente asciutto, non contaminato e lontano dalla luce diretta del sole.

Note

I facciali filtranti essendo monouso, devono essere eliminati al termine del loro utilizzo. Non richiedono pertanto alcun tipo di manutenzione.

Le informazioni sopra riportate risultano essere esatte ed accurate, ma ogni specifica tecnica o dato presente non sono garantiti, poichè Meccanocar non ha il diretto controllo delle condizioni d'impiego dei prodotti. In caso di incertezza è sempre consigliabile fare delle prove preliminari.

Con riserva di modifiche